


Amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-215



**Le plaisir du son
directement
dans sa prothèse
auditive ...**

... ou par l'intermédiaire d'un casque stéthoscopique agréable à porter. Amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-215 pour une réception audio directe dans les pièces de la maison et dans les petites salles de conférence.

HUMANTECHNIK-
SMS Audio Electronique
vos partenaires pour les
accessoires audiolgiques



SMS



Optez pour la détente.

Vous êtes assis dans votre fauteuil préféré. Le son de votre chaîne hi-fi, de la radio ou du téléviseur arrive directement dans votre prothèse ou par un casque stéthoscopique LPU-1. Les bruits environnants sont sensiblement atténués.

Vous avez réglé votre amplificateur de boucle magnétique, le LA-60 ou le LA-215, au volume et à la sonorité de votre choix.



Le coussin magnétique (réf. : A-4910-0) : une variante peu encombrante pour une utilisation avec un faible rayon de réception.

LA-60

*- avec coussin magnétique (référence A-4212-0)
- avec câble de boucle (référence A-4213-0) :
l'amplificateur de boucle magnétique pour une utilisation dans de petits espaces.*



LPU-1 Récepteur de boucle magnétique (référence A-4276-0) : casque stéthoscopique ultraléger remplaçant la réception dans l'appareil auditif



Station de charge pour LPU-1 (référence A-4977-0)

LA-215 (référence A-4223-0) : confortable, flexible à l'utilisation – l'amplificateur de boucle magnétique pour les pièces de la maison et les petites salles de conférence



Les amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-215, pour petites et moyennes pièces, au domicile comme en environnement professionnel : une sonorité excellente directement sur la prothèse ou par casque stéthoscopique.

Les amplificateurs de boucle magnétique transmettent les signaux audio des sources raccordées à une boucle magnétique. En fonction de la taille de la pièce, ces « boucles émettrices » sont de différentes longueurs, allant de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Des prothèses auditives avec bobine téléphonique intégrée (position du sélecteur sur « T » ou « MT ») ou des récepteurs spécifiques de boucle magnétique sont à même de recevoir ces signaux inductifs.

LA-60

L'amplificateur de boucle magnétique LA-60 est conçu pour une mise en œuvre dans de petits espaces (jusqu'à 16 m²).

Il dispose de deux entrées audio mélangées réglables permettant le branchement de sources audio ou de microphones (pas d'alimentation fantôme). Des témoins lumineux indiquent l'état de fonctionnement.

LA-215

Le LA-215 est prévu pour transmettre les signaux inductifs dans une pièce de la maison ou pour être utilisé dans des salles de conférence jusqu'à environ 50 m². En plus des possibilités de réglage du volume et de la sonorité, cet amplificateur dispose d'un contrôle automatique du gain (AGC) qui corrige les variations brusques du signal audio afin d'obtenir un niveau d'écoute stable à la réception.

Deux sources audio, comme par exemple un téléviseur ou une chaîne hi-fi, peuvent être raccordées et sélectionnées via des touches en façade du LA-215. Sont compris dans la livraison du LA-215, en plus de l'amplificateur

- un câble microphone de 4 m de longueur,
- un cordon audio RCA,
- un adaptateur PERITEL,
- un câble pour boucle magnétique (37 m).

Coussin magnétique

Le coussin magnétique constitue une variante peu encombrante au câble pour boucle pour les amplificateurs LA-60 et LA-215. Il se glisse tout simplement sous le coussin d'un siège ou d'un canapé ou encore se pose contre le dossier d'un fauteuil.

Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir.

